

Kypäräkiinnike HM-10

Helmet-hjälmfäste HM-10

Helmet Mount HM-10



Co-designed in
Finland and Germany

ArtNo.



7001



© FENIX NORDICS
AHJOKATU 13 | 40320 JYVÄSKYLÄ | FINLAND
FENIXVALAISIMET.FI | TEL. +358 14 337 9460

Käyttöohje (FI)

Poista suojapaperi silikonipehmusteesta ja liimaa se kiinnikkeeseen (A).

Kierrä ruuvit kierreholkkeihin (B).

Pujota kumirengas sovittimen alempaan uraan (C).

Työnnä kiinnike kypärän lippaan ja kierrä ruuvit käsin (max. 0,35 Nm) (D).

Aseta lamppu kiinnikkeeseen ja varmista kiinnitys tarvittaessa kumirenkaalla yläkoukkuun (E).

Irrota lamppu halutessasi poistamalla ensin kumirengas ja työnnä lamppu pois kiinnikkeestä.

Bruksanvisning (SV)

Ta bort skyddspappret och limma silikon plattan på insidan av adaptern (A).

Vrid skruvar till gängad bussningar (B).

Trä in gummiringen i det nedre spåret på adaptern (C).

Placera adaptern på hjälmen och vrid skruvarna manuellt (max. 0,35 Nm) (D).

Klicka in lampan i adaptern och vid behov fäst den med gummiringen på den övre krok (E).

Ta bort lampan genom att först lossa gummiringen på den övre fliken och tryck lampan bakåt ur adaptern.

Instructions (EN)

Remove white protective paper and glue the silicone patch to the inside of the adapter (A).


Screw the screws into the threaded bushes (B).

Thread the rubber ring into the lower groove on the adapter (C).

Place the adapter on the front edge of the helmet and hand-tighten the screws (max 0,35 Nm) (D).

Click the light into the adapter from the behind and secure it with the rubber ring by hooking it onto the upper hook (E).

If you want to remove the light, loosen the rubber ring on the upper tab and push the light backwards out of the adapter.



Yhteensopivat otsalamput: Kaikki versiot Fenix HM61R, Fenix HM50R.

Yhteensopivat kypärät: Kaikki kypärät joiden lipan paksuus 1 - 7 mm.

Varaosat: 4 x PA ruuvi M5 x 11, 2 x kumirengas, 1 x silikonipehmuste

Kompatibla pannlampor: Alla versioner Fenix HM61R, Fenix HM50R.

Kompatibla hjälmar: Hjälmar med max. 1 - 7 mm.

Tillbehör: 4 x PA skruv M5 x 11, 2 x gummiring, 1 x silikonplatta.

Suitable headlamps: All versions Fenix HM61R, Fenix HM50R.

Suitable helmets: All helmets with max. thickness 1 - 7 mm.

Accessories: 4 x PA knurled screw M5 x 11, 2 x rubber ring, 1 x silicone patch.

Valmistuttaja, tillverkare, manufacturer

Fenix Nordics, tel. +358 14 3379460, Ahjokatu 13, 40320 Jyväskylä, Finland